


**Priključna plošča**  
**VABS-K1-7B-12-M5-P**  
Številka dela: 8047064

FESTO



**Podatkovni list**

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	1,2 mm
Velikost ventila	7 mm
Priključek fluida	Notranji navoj M5
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Smer priključka spodaj
Smer pretoka	povraten
Delovni medij	Fluidni mediji Plinasti mediji
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Upoštevejte obstojnost materialov, ki pridejo v stik z mediji
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	0,15 Nm
Maks. pritezni moment vijahnega priključka	0,6 Nm
Masa izdelka	3,3 g
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	PEEK
Material, navojna tulka	visokolegirano jeklo, nerjavno