

Fiksna dušilka VFFG-T-F4-6

Številka dela: 8047347

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	dušilna funkcija
Način pritrditve	vrezovanje navoja
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Velikost	za \varnothing 4 mm
Nazivni premer	0.6 mm
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	0.4 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS