

Fiksna dušilka VFFG-T-F6-8

Številka dela: 8047354

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Funkcija dušenja
Način pritrditve	vrezan
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Velikost	za ø 5,8 mm
Imenska velikost	0,85 mm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	1,2 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS