


Protipovratni ventil VABF-L1-10H-H2

Številka dela: 8047364

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost ventila | 10 mm |
| Ventil | Predkrmiljen protipovratni ventil |
| Obratovalni tlak MPa | 0,05 ... 0,8 MPa |
| Obratovalni tlak | 0,5 ... 8 bar |
| Dovoljenje | c UL us - Recognized (OL) |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -5 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 0,4 g |
| Način pritrditve | vrezan |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |