


Povezovalni kabel NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1

Številka dela: 8047681

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Oznaka vodnika | brez nosilca napisne ploščice |
| Pogostost priključevanja | 50 |
| Masa izdelka | 18 g |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran field naprave |
| Električni priključek 1, oblika | oglat |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Priključnica |
| Električni priključek 1, odvod kabla | kotna |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | Priključna shema ZC, metrični vijak |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 2 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 2 |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve | Na magnetni ventil z vijakom M2 |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, oblika | oglat |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Vtič |
| Električni priključek 2, odvod kabla | kotna |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | Priključna shema ZB, samorezni vijak |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 2 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 2 |
| Električni priključek 2, vrsta pritrditve | Na magnetni ventil s samoreznim vijakom |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 30 V |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| Odpornost na nihanje napetosti | 2,4 kV |
| Zaščita pred zamenjavo polov | bipolaren |
| Priključek zaščitnega vodnika | ni na voljo |
| Dolžina kabla | 0,2 m |
| Lastnost vodnika | Suitable for energy chains |
| Pogoji preskušanja voda | Pogoji preskušanja na zahtevo |
| Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla | ≥ 29 mm |
| Premer kabla | 2,9 mm |
| Toleranca premera kabla | ± 0,1 mm |
| Struktura kabla | 2x0,14 |
| Imenski presek vodnika | 0,14 mm ² |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -10 ... 50 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Stopnja umazanije | 3 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 - močna korozijska obremenitev |
| Material, oplaščenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Barva oplaščenja kabla | siva |
| Material, ohišje | TPE-U(PU) |
| Barva ohišja | črna |
| Material, vijaki | Nerjavno jeklo |
| Material, vtični kontakti | Bakrova zlitina, pocinkana |
| Material, izolirni ovoj | PP |