


P-priključna letev OABM-P-G3-15-2

Številka dela: 8049144

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Število položajev naprav | 2 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maks. pritezni moment | 3,3 Nm |
| Min. pritezni moment | 0,3 Nm |
| Masa izdelka | 59,6 g |
| Način pritrditve | s skošnjo izvrtino |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna plošča | Aluminijeva litina za kovanje |