

Ročica s preklopnim kolescem VAOM-R4-20-D2-52

Številka dela: 8049236

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	20 mm
Način vklopa	mehanski
Položaj vgradnje	Ravnina gibanja
Konstruktivna zgradba	Ročica s klecnim kolescem
Vrsta krmiljenja	neposredno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve	fiksno privit
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, nastavek za vklop	Jeklo, cinkano