

Sklop pokrovov EASC-L5-80

Številka dela: 8049254

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Velikost | 80 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -40 °C...150 °C |
| Teža izdelka | 350 g |
| Material pokrova | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |