

Priključna letev

VABM-L1-14HWS2-G14-12-GR

Številka dela: 8058345

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	16 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	12
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	M5
Priključek krmilnega izpuha 82/84	M5
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Pnevmatični priključek 5	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje