

# Paralelni sklop EAMM-U-60-S48-58AA-91

Številka dela: 8058950

FESTO

primeren za električne pogone.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	60
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	6.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Obratovalni moment brez obremenitve	0,07 Nm
Prenosni vrtilni moment	3 Nm
Masa izdelka	1.150 g
Koda vmesnika aktuatorja	S48
Koda vmesnika, motor in	58AA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS