

# Paralelni sklop EAMM-U-86-S48-60RB-102

Številka dela: 8058997

FESTO

primeren za električne pogone.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	86
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	5.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	175 kgmm <sup>2</sup>
Obratovalni moment brez obremenitve	0,25 Nm
Prenosni vrtilni moment	9,5 Nm
Masa izdelka	2.500 g
Koda vmesnika aktuatorja	S48
Koda vmesnika, motor in	60RB
Opomba o materialu	Ustreza RoHS