


Spojni vtič NPHS-S6-M-G12F

Številka dela: 8059264

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	7.85 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...10 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	49 g
Pnevmatični priključek 1	notranji navoj G1/2
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS