

# Spojna vtičnica NPHS-D6-P-BC9

Številka dela: 8059274

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost  |
|---|---|
| Nazivni premer                                | 7 mm  |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.95 bar...10 bar                              |
| Normalen nazivni pretok                       | 1448 l/min                                      |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                      |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B2-L                                  |
| Temperatura okolice                           | -10 °C...60 °C                                  |
| Teža izdelka                                  | 95 g  |
| Pnevmatični priključek 1                      | za notranji Ø vtičnega nastavka 9 mm            |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                 |