


Aksialni sklop EAMM-A-L38-60RB

Številka dela: 8063460

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	9 Nm
Masa izdelka	318 g
Koda vmesnika aktuatorja	L38
Koda vmesnika, motor in	60RB
Opomba o materialu	Ustreza RoHS