


# Aksialni sklop EAMM-A-L62-108AA

Številka dela: 8063494

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost               | Vrednost       |
|--------------------------|----------------|
| Položaj vgradnje         | poljuben       |
| LABS (PWIS) skladnost    | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C  |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 %       |
| Vrsta zaščite            | IP40           |
| Temperatura okolice      | -10 ... 60 °C  |
| Prenosni vrtilni moment  | 47 Nm          |
| Masa izdelka             | 2.084 g        |
| Koda vmesnika aktuatorja | L62            |
| Koda vmesnika, motor in  | 108AA          |
| Opomba o materialu       | Ustreza RoHS   |