


# Glava kamere SBPB-R5B-U3-1E1A-C

Številka dela: 8066468  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2025. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ločljivost senzorja	1600 x 1200 pikselov (UXGA)
Pritrditev objektivna	C-Mount
Vidno polje	Odvisen od izbranega objektivna
Širina	29 mm
Višina	29 mm
Dolžina	49 mm
Način pritrditve	s pritrdilnim sklopom
Imenska delovna napetost DC	5 V
Električna poraba moči	1,3 ... 1,5 W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 5 %
KC oznaka	KC-EMV
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	20 - 80 %
Vrsta zaščite	IP30
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Pogoji okolice	Zaščita pred ekstremnimi zunanji svetlobni vplivi čim bolj čist zrak okolice suh
Temperatura okolice	0 ... 40 °C
Masa izdelka	52 g
Čas osvetlitve	20 µs ... 10.000 ms
Stopnja slike (celotna slika)	60 fps
Tip senzorja	Monokromatski
Delovna razdalja	Odvisen od izbranega objektivna
USB vmesnik, funkcija	Napajanje z napetostjo Komunikacija
USB vmesnik, vrsta priključka	Priključnica
USB vmesnik, priključna tehnika	USB 3.0, tip B micro
USB vmesnik, število polov/žic	10
Vmesnik vhodov/izhodov, funkcija	brez funkcije
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana