

Priključna plošča VMPA14-AP-4-1-EMM-8

Številka dela: 8066780

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Širina | 65,5 mm |
| Dolžina | 107,3 mm |
| Dimenzija rastra | 14,8 mm |
| Maks. število ventilskih mest | 4 |
| Obratovalni tlak MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Krmilni tlak MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Krmilni tlak | 3 ... 8 bar |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 252 g |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 4 | G1/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna plošča | Tlačno liti aluminij |