

Navojni priključek za pregradne stene NPFC-H-G14-F

Številka dela: 8069241

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Material, vijadni priključek | Medenina, nikljana |
| Enota pakiranja | 10 |
| Obratovalni tlak | -0,95 ... 50 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -20 ... 150 °C |
| Masa izdelka | 55,1 g |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/4 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |