


# Navojni priključek za pregradne stene NPFC-H-G12-F

Številka dela: 8069243

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost  |
|----------------------------------|---|
| Material navojnega priključka    | Medenina, nikljana                              |
| Velikost posode                  | 10  |
| Delovni tlak                     | -0.95 bar...50 bar                              |
| Delovni medij                    | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev                |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Temperatura okolice              | -20 °C...150 °C                                 |
| Teža izdelka                     | 111.6 g   |
| Pnevmatični priključek 1         | G1/2  |
| Pnevmatični priključek 2         | G1/2  |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                                 |