


# Interaktivna upravljalna enota CDSB-A1

Številka dela: 8070984

★ Osnovni program

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. dolžina voda	3 m
Uporabniški spomin	3 GB
Prikaz	TFT barva
Lastnosti displeja	Touchscreen
Velikost displeja	1,77"
Območje obratovalne napetosti DC	4,5 ... 5,5 V
Ločljivost displeja	128x160 Pixel
Dovoljenje	RCM Mark
KC oznaka	KC-EMV
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	ne kondenzira maks. 95 % pri 60 °C
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	36,6 g
USB vmesnik, priključna tehnika	USB 2.0, tip B mini
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA6 ojačan
Področje uporabe	Samo s CMMT, CPX-E-CEC
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 45 mm x 19,6 mm