



# Povezovalni kabel NEBC-U7G10-KS-5-N-S-U5G9

Številka dela: 8072582  
Izdelek, ki se opušča

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2025. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)

FESTO

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Masa izdelka	422 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	USB 3.0, tip B micro
Električni priključek 1, število polov/žic	10
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	9
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	2x vijak M2x0,4
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, oblika	oglat
Električni priključek 2, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 2, odvod kabla	Raven
Električni priključek 2, priključna tehnika	USB 3.0 tip A
Električni priključek 2, število polov/žic	9
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	9
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	1,8 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,3 kV
Dolžina kabla	5 m
Lastnost vodnika	Standarden
Pogoji preskušanja voda	Pogoji preskušanja na zahtevo
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 125 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 125 mm
Premer kabla	6,2 mm
Struktura kabla	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28) zaslonjen
Imenski presek vodnika	0,08 mm <sup>2</sup> 0,128 mm <sup>2</sup> 0,324 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP20
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-20 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS Brez halogenov
Stopnja umazanije	1
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, oplaščenje kabla	PVC
Barva oplaščenja kabla	črna