

# Držalna zavora DACs-25-A-R3-S

Številka dela: 8072776

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Način držanja s smerjo delovanja	obojestranski Vpenjanje z vzmetjo, sproščanje s stisnjenim zrakom
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Varnostna funkcija	Držanje in zaustavljanje gibanja
Performančni nivo (PL)	Zaustavljanje, držanje, blokiranje gibanja / kategorija 1, Performance Level c
Obratovalni tlak MPa	0,38 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	3,8 ... 8 bar 55,1 ... 116 psi
Maks. dopustni preskusni tlak	8 bar
Minimalen tlak sprostitve	3,8 bar
vpenjan okrogel material	25 mm
Dovoljenje	TÜV
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po strojni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za stroje
Certifikat izdajnega oddelka	TÜV CA 697
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Statična držalna sila	8.200 N
Masa izdelka	12.832 g
Način pritrditve	z notranjim navojem s priborom
Prost priključek držalne enote	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR TPE-U(PU)
Material, vzmet	visokolegirano jeklo
Material, ohišje	Jeklo
Material, vpenjalne čeljusti	orodno jeklo
Material, bat	Jeklo