

Vakuumski prisesek OGVM-20-A-HN-G14F

Številka dela: 8073842
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevalnik višine priseseka	5,8 mm
Min. polmer obdelovanca R	12,5 mm
Imenska velikost	4 mm
Premer priseseka	20 mm
Volumen priseseka	2 cm ³
Lega priključka	zgoraj
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika priseseka	okrogel meh 1,5-kraten
Obratovalni tlak MPa	-95 ... 0 kPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Imenski obratovalni tlak	-60 kPa -0,6 bar
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	10 ... 120 °C
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	18 N
Prečna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	18 N
Masa izdelka	12 g
Način pritrditve	preko vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	Notranji navoj G1/4
Barva	siva
Trdota v Shore	60 +/- 5
Material, navojni čep	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	HNBR