

Vakuumski prisesek OGVM-30-A-HN-G14F

Številka dela: 8073843
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Izenačevalnik višine priseseka | 9 mm |
| Min. polmer obdelovanca R | 25 mm |
| Imenska velikost | 4 mm |
| Premer priseseka | 30 mm |
| Volumen priseseka | 5,5 cm ³ |
| Lega priključka | zgoraj |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Oblika priseseka | okrogel meh 1,5-kraten |
| Obratovalni tlak MPa | -95 ... 0 kPa |
| Obratovalni tlak | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Imenski obratovalni tlak | -60 kPa -0,6 bar |
| Delovni medij | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura okolice | 10 ... 120 °C |
| Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku | 37 N |
| Prečna sila pri imenskem obratovalnem tlaku | 38 N |
| Masa izdelka | 15 g |
| Način pritrditve | preko vakuumskega priključka |
| Vakuumski priključek | Notranji navoj G1/4 |
| Barva | siva |
| Trdota v Shore | 60 +/- 5 |
| Material, navojni čep | Aluminijeva litina za kovanje |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, prisesek | HNBR |