


Vakuumski prisesek OGVM-30X65-AV-N-G14F

Številka dela: 8073865

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevalnik višine priseska	7 mm
Min. polmer obdelovanca R	15 mm
Imenska velikost	6 mm
Velikost priseska	30x65 mm
Volumen priseska	11,5 cm ³
Lega priključka	zgoraj
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika priseska	ovalen meh 1,5-kraten
Obratovalni tlak MPa	-95 ... 0 kPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Imenski obratovalni tlak	-60 kPa -0,6 bar
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	66 N
Navpična prečna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	104 N
Masa izdelka	48 g
Način pritrditve	preko vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	Notranji navoj G1/4
Barva	črna
Trdota v Shore	60 +/- 5
Material, navojni čep	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	NBR