


Vakuumski prisesek OGVM-70X145-AV-N-G14F

Številka dela: 8073868

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevalnik višine priseska	16,5 mm
Min. polmer obdelovanca R	70 mm
Imenska velikost	8 mm
Velikost priseska	70x145 mm
Volumen priseska	111 cm ³
Lega priključka	zgoraj
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika priseska	ovalen meh 1,5-kraten
Obratovalni tlak MPa	-95 ... 0 kPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Imenski obratovalni tlak	-60 kPa -0,6 bar
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	446 N
Navpična prečna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	317 N
Masa izdelka	156 g
Način pritrditve	preko vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	Notranji navoj G1/4
Barva	črna
Trdota v Shore	60 +/- 5
Material, navojni čep	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	NBR