

# Blažilnik DYEF-G8-M4-Y1

Številka dela: 8073902

★ Osnovni program

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                                    |
|--------------------------------------|---|
| Velikost                             | M4  |
| Gib                                  | 0,9 mm                                      |
| Dušenje                              | P-dušenje brez kovinskega fiksnega prislona |
| Položaj vgradnje                     | poljuben                                    |
| Zaznavanje položaja                  | Brez  |
| Maks. hitrost udarca                 | 0,8 m/s                                     |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev           |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-B2-L                              |
| Temperatura okolice                  | -10 ... 60 °C                               |
| Dolžina dušenja                      | 0,9 mm                                      |
| Maks. pritezni moment                | 0,5 Nm                                      |
| Maks. poraba energije na gib         | 0,018 J                                     |
| Masa izdelka                         | 5 g   |
| Način pritrditve                     | z navojnimi pušami                          |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS                                |
| Material, tesnilo                    | NBR   |
| Material, ohišje                     | visokolegirano jeklo                        |