


Blažilnik DYEF-G8-M6-Y1

Številka dela: 8073904

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M6
Gib	1,5 mm
Dušenje	P-dušenje brez kovinskega fiksnega prislona
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	0,8 m/s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dolžina dušenja	1,5 mm
Maks. pritezni moment	1 Nm
Maks. poraba energije na gib	0,08 J
Masa izdelka	11,7 g
Način pritrditve	z navojnimi pušami
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	visokolegirano jeklo