


Blažilnik DYSS-G8-2-4-Y1F

Številka dela: 8073911

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|-----------------------------------|
| Velikost | 2 |
| Hod | 4 mm |
| Blaženje | samonastavljivo |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Zaznavanje položaja | brez |
| Največja hitrost naleta | 0.5 m/s |
| Čas ponastavitve pri sobni temperaturi | 0.5 s |
| Čas ponastavitve pri min. temperaturi okolice | 1 s |
| Način delovanja | potiskanje enosmerno delovanje |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -10 °C...70 °C |
| Dolžina blaženja | 4 mm |
| Največja omejevalna sila | 60 N |
| Največji pritezni moment | 0.5 Nm |
| Največja poraba energije na hod | 0.1 J |
| Največja poraba energije na uro | 270 J |
| Največja preostala energija | 0.003 J |
| Ponastavitvena sila | 0.7 N |
| Min. sila vstavljanja | 2.5 N |
| Teža izdelka | 3.9 g |
| Masni razpon | 0.8 kg |
| Način pritrditve | z navojno tulko |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material tesnil | NBR |
| Material ohišja | visoko legirano jeklo |
| Material batnice | visoko legirano jeklo |