


# Priključna letev VABM-P7-18M-G18-M5-8

Številka dela: 8076390

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	18 mm
Konstruktivska zgradba	Smer priključka ob strani
Maks. število ventilskih mest	8
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	0,6 Nm
Masa izdelka	360 g
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje