

Nosilec ploščice NEAU-LH-2

Številka dela: 8078306

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	5,4 mm
Višina	10,3 mm
Dolžina	23 mm
Način pritrditve	Zaponka
Masa izdelka	0,3 g
Enota pakiranja	100
Temperatura okolice	-40 ... 100 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS Brez halogenov
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
Premer kabla	2,5 ... 3,5 mm
Barva	transparenten