


Adapterski sklop EHAM-E20-40-E8-35

Številka dela: 8081015

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	-10 °C...70 °C
Teža izdelka	24 g
Koda vmesnika, osnova	E20
Koda vmesnika, zgradba	E8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adapterske plošče	gnetna aluminijeva zlitina