


# Priključna letev

## VABM-P6-15M-G18-M5-4

Številka dela: 8083543

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	15 mm
Konstruktivska zgradba	Smer priključka ob strani
Maks. število ventilskih mest	4
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	0,6 Nm
Masa izdelka	140 g
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje