


# Pogon bata DFPK-75-20-S-V4

Številka dela: 8083965

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost pogona	75
Gib	20 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	z mehanskim prikazom
Krmilna funkcija	Odpiranje s silo vzmeti, NO
Obratovalni tlak MPa	0,5 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	5 ... 10 bar 72,5 ... 145 psi
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EX
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorija plin	II 2G
ATEX kategorija prah	II 2D
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex h IIC T6...T4 Gb
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Temperatura EX odporne okolice	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67 IP69K
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	2.539 g
Pnevmatični priključek	Notranji navoj G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Nerjavna jeklena litina
Material, tesnilo	FPM
Material, ohišje	Nerjavna jeklena litina
Številka materiala ohišja	1.4408
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno