

# Sklop pokrova VAVC-F12-SCC-20-TP

Številka dela: 8084036

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost   |
|---------------------------|--|
| Imenski premer DN         | 20   |
| LABS (PWIS) skladnost     | VDMA24364 cona III   |
| Medij                     | Para<br>Hidravlično olje na mineralni osnovi<br>Inertni plini<br>Mineralno olje<br>Voda<br>filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 200 µm<br>nevtralne tekočine |
| Opomba za medij           | Plinasti mediji so dovoljeni samo v primeru dotoka preko sedeža ventila.   |
| Temperatura medija        | -30 ... 200 °C   |
| Temperatura okolice       | 0 ... 60 °C  |
| Temperatura skladiščenja  | -10 ... 60 °C  |
| Položaj vgradnje          | poljuben   |
| Masa izdelka              | 363 g  |
| Opomba o materialu        | Ustreza RoHS   |
| Material, pokrov          | visokolegirano jeklo, nerjavno   |
| Material, tesnilo vretena | PTFE   |
| Material, sedež tesnila   | PTFE, modificiran  |