

# Sklop pokrova VAVC-F12-SCC-25-TP

Številka dela: 8084042

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenski premer DN	25
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Medij	Para Hidravlično olje na mineralni osnovi Inertni plini Mineralno olje Voda filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 200 µm nevtralne tekočine
Opomba za medij	Plinasti mediji so dovoljeni samo v primeru dotoka preko sedeža ventila.
Temperatura medija	-30 ... 200 °C
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	385 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, tesnilo vretena	PTFE
Material, sedež tesnila	PTFE, modificiran