


Regulator tlaka VRPA-CM-Q6-E

Številka dela: 8086004

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom
Pnevmatični priključek 1	QS-6
Pnevmatični priključek 2	QS-6
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Normalni imenski pretok	90 l/min
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Material, ohišje	PBT
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj vgradnje	poljuben
Način vklopa	ročno
Element za nastavljanje	Vrtljiv gumb z zaskočko
Prikaz tlaka	z manometrom
Območje regulacije tlaka Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Območje regulacije tlaka	1 ... 8 bar
Območje regulacije tlaka psi	14,5 ... 116 psi
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Stopnja čistega prostora	ISO razred 4
Masa izdelka	23 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, statična tesnila	NBR