


Regulator tlaka VRPA-CM-T14-E

Številka dela: 8086006

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak s sekundarnim odzračevanjem s funkcijo povratnega toka
Pnevmatični priključek 1	QS-1/4
Pnevmatični priključek 2	QS-1/4
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Normalen nazivni pretok	95 l/min
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Material ohišja	PBT
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj vgradnje	poljubno
Način upravljanja	ročno
Element za nastavljanje	vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom
Prikaz tlaka	z manometrom
Območje regulacije tlaka	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 000032...116 000032
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Razred 4 v skladu z ISO 14644-1
Teža izdelka	23 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material statičnih tesnil	NBR