



Regulator tlaka VRPA-LM-M5-Q4

Številka dela: 8086007

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	QS-4
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok	80 l/min
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Material, ohišje	PBT
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj vgradnje	poljuben
Način vklopa	ročno
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Element za nastavljanje	Vrtljiv gumb z zaskočko
Možnost vrtenja	360° / trajno vrtenje ni dovoljeno
Prikaz tlaka	z manometrom
Območje regulacije tlaka Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Območje regulacije tlaka	1 ... 8 bar
Območje regulacije tlaka psi	14,5 ... 116 psi
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Stopnja čistega prostora	ISO razred 4
Imenski pritezni moment	0,8 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	29 g
Material, navojni čep	Medenina, nikljana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, statična tesnila	NBR