


Aksialni sklop EAMM-A-V32-40R

Številka dela: 8087090

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	46 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.19 000065
Prenosljivi navor	1.5 Nm
Teža izdelka	131 g
Koda vmesnika aktuatorja	V32
Koda vmesnika Motor In	40R
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS