


# Balansirni sklop YHBP-

Številka dela: 8087218

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje giba	100 ... 1.990 mm
Premer valja	50 ... 200 mm
Podprte kinematike	Dvižni steber Paralelna kinematika
Zaščita pred zamenjavo polov	za delovno napetost
Obratovalni tlak MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	4 ... 8 bar
Maks. hitrost potovanja	1 m/s
Območje obratovalne napetosti DC	21,6 ... 26,4 V
Trajanje vklopa	100 %
Imenska delovna napetost DC	24 V
Preostala valovitost	5 %
Poraba toka pri neobremenjenih izhodih	2 A
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:4]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65
Opomba k stopnji zaščite	IP20 za varnostno enoto PNOZ IP20 za krmilni sistemi CMCB-...-C IP20 za krmilnik CECC-D IP54 za krmilni sistemi CMCB-...-CC v montiranem stanju
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Breme	25 ... 999 kg
Prestava kinematike	1:5 za dvižne stebre 1:1 - 1:5 za paralelne kinematične sisteme
Masa izdelka	4,8 ... 60,5 kg
Opomba o materialu	Ustreza RoHS