

Priključni blok VABS-P4-20S-G38

Številka dela: 8087328

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna širina	25 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne lastnosti	združljivost s kisikom v skladu z DIN EN 1797
Konstruktivna zgradba	stranska priključna smer
Največje število ventilskih mest	1
Delovni tlak	0 bar...6 bar
Delovni medij	Inertni plini Zrak kisik
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče največja velikost delcev 10 µm
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-40 °C...80 °C
Temperatura medija	5 °C...50 °C
Temperatura okolice	5 °C...50 °C
Teža izdelka	97 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana