

# Omrežni filter CAMF-C6-F-C20-3A

Številka dela: 8088929

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Odpornost proti kratkemu stiku	ne
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	20 A
Območje delovne napetosti AC	0 Volt...250 Volt
Omrežna frekvenca	0 Hz...400 Hz
Izolacijska napetost	1100 Volt
Odobritev	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...100 °C
Stopnja zaščite	IP20
Temperatura okolice	-25 °C...100 °C
Teža izdelka	700 g
Način pritrditve	montažna plošča, privita
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Položaj vgradnje	vodoravno
Električni priključek 1, funkcija	Napajanje
Električni priključek 1, vrsta priključka	sponska letev
Električni priključek 1, priključna tehnika	Vijačna sponka
Električni priključek 1, število polov/žil	2
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	2
Električni priključek 1, prečni prerez vodnika	4 000013...6 000013
Električni priključek 2, funkcija	napetostno napajanje
Električni priključek 2, vrsta priključka	Sponska letev
Električni priključek 2, priključna tehnika	vijačna sponka
Električni priključek 2, število polov/žil	2
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	2
Električni priključek 2, prečni prerez vodnika	4 000013...6 000013