


Manometer PAGN-23-1M-G18S

Številka dela: 8088992
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza	0 ... 1 MPa
Imenska velikost manometra	23
Konstruktivna zgradba	Cevni manometer
Način pritrditve	Vgradnja voda
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Faktor izmenične obremenitve	0,6
Razred natančnosti mer	5
Vrsta zaščite	IP44
Temperatura skladiščenja	-5 ... 50 °C
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	G1/8 s tesnilom
Materiali v stiku z medijem	ABS-ojačan Med (medenina)
Material, navojni čep	ABS-ojačan
Material, ohišje	ABS
Material, kontrolno okence	PMMA
Barva ohišja	črna
Masa izdelka	6 g
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	brez acetilena brez kisika