


Aksialni sklop EAMM-A-T46-80PA

Številka dela: 8091047

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska dolžina	68,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	8.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	7,65 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	10 Nm
Masa izdelka	917 g
Koda vmesnika aktuatorja	T46
Koda vmesnika, motor in	80PA 80RA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS