


# Paralelni sklop EAMM-U-45-V32-40R-63

Številka dela: 8091631

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	45
Srednja oddaljenost	63 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Prestava reduktorja	1:1
Maks. število vrtljajev	3.600 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	4,35 kgmm <sup>2</sup>
Obratovalni moment brez obremenitve	0,05 Nm
Prenosni vrtilni moment	1 Nm
Masa izdelka	262 g
Koda vmesnika aktuatorja	V32
Koda vmesnika, motor in	40R
Opomba o materialu	Ustreza RoHS