


## Kazalnik položaja

### SAMH-F12-MK

Številka dela: 8092711

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	brez senzorjev
Navodila za uporabo	Pri uporabi s poševnim sedežnim ventilom VZXA preneha SIL-odobritev za celoten izdelek.
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	118 g
Material, tesnilo	EPDM
Material, ohišje	Aluminij Ojačan PA
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III