


Paralelni sklop EAMM-U-30-V20-28AA-44

Številka dela: 8093176

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------------|------------------------|
| Velikost | 30 |
| Srednja oddaljenost | 44 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Prestava reduktorja | 1:1 |
| Maks. število vrtljajev | 3.000 1/min |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | 0 ... 50 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 2,11 kgmm ² |
| Obratovalni moment brez obremenitve | 0,015 Nm |
| Prenosni vrtilni moment | 0,05 Nm |
| Masa izdelka | 94 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | V20 |
| Koda vmesnika, motor in | 28AA |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |