



Povezovalni kabel NEBC-U7G10-EH-15-N-S-U5G9

Številka dela: 8093271
Izdelek, ki se opuša

Tip, ki se opuša. Dobavljiv do 2025. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dodatne funkcije	Hibridni kabel
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Masa izdelka	444 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	USB 3.0, tip B micro
Električni priključek 1, število polov/žic	10
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	9
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	2x vijak M2x0,4
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, oblika	oglat
Električni priključek 2, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 2, odvod kabla	Raven
Električni priključek 2, priključna tehnika	USB 3.0 tip A
Električni priključek 2, število polov/žic	9
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	9
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	vtaknjen
Območje obratovalne napetosti DC	4,75 ... 5,25 V
Imenska delovna napetost DC	5 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	0,9 A
Dolžina kabla	15 m
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 20 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 10 mm
Premer kabla	3,1 mm
Toleranca premera kabla	± 0,2 mm
Vrsta zaščite	IP20
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 90 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	1
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, oplaščenje kabla	PVC
Barva oplaščenja kabla	črna
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Barva ohišja	srebrna