


Aksialni sklop EAMM-A-T42-60R

Številka dela: 8093289

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	49 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	3.2 000065
Prenosljivi navor	10 Nm
Teža izdelka	349 g
Koda vmesnika aktuatorja	T42
Koda vmesnika Motor In	60R
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS